



# FBC - 3840

優れた読み取り性能の  
CCDバーコードリーダー



多段バーコードもらくらく読み取り(エルゴノミックデザイン)  
サイドトリガースイッチにより操作性も抜群

高速読み取り！  
200 スキャン / 秒

広い読み取り幅！  
最大 80 mm のバーコードに対応

品質の悪いバーコードもらくらく読み取り！  
NeuroFuzzy AI デコード機能搭載



高分解能！  
分解能 4mil(0.1mm)と小さく細かなバーコードにも対応

*Imager*



# FBC-3840 仕様

Imager

項目		
読取データ	1次元 バーコード	JAN13、JAN8、アドオンコード、EAN13/8、 Code128(EAN128)、Code39、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、 Code11、Code93、Code 32 & IATA TelePen(Numeric & FullASCII)、 Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5、 MSI/Plessey & UK/Plessey など
読取機構	分解能	標準: 4mil(0.1mm)、最小: 3mil(0.076mm) (Code39 PCS=0.9)
	PCS	標準: 0.3 (分解能 0.26mm)
	読み取り深度	約2.5cm (分解能 0.127mm Code39 PCS=0.9 の時)
	読み取り速度	最大200スキャン/秒
外観	寸法	(L)174.2 x (H)63.5 x (W)89mm
	重量	約143g
環境条件	動作温度	0 ~ 40
	保存温度	-10 ~ 55
	湿度	20 ~ 85%(結露なきこと)
電源	電源電圧	5VDC ± 5%
	消費電流	ローパワースタンバイ時: 最大 0.1mA 通常オペレーション時: 最大 100mA
インター フェース		USB(HID) < USBコネクタはAタイプ >
認証 安全規格		FCC Class A CE



●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社イメージャー

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL: 048-423-3011 FAX: 048-423-0310

E-Mail: info@imagers.co.jp

URL: www.imagers.co.jp

●お求め、御相談は・・・